

品番：EA520B-55

品名：914x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 48,300円(税抜) / 53,130円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 48,300円(税抜) / 53,130円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2024/10/06 18:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1727ページ                      |      |   |



この商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

|         |                  |         |              |
|---------|------------------|---------|--------------|
| メーカー    | ナンシン             | 型番      | DSK-306      |
| ※注意※    | 【お客様組立品】         | 積載均等耐荷重 | 300kg        |
| 荷台サイズ   | 900×600×495(H)mm | 床高さ     | 203mm        |
| 押手高さ    | 914mm            | 車輪径     | 125mm(グレー車輪) |
| 車輪      | 自在×2、固定×2        |         |              |
| 微音キャスター |                  |         |              |
| 重量      | 25.2kg           | 荷台材質    | ポリプロピレン      |

### 代替品

|  |      |           |
|--|------|-----------|
|  | 品番   | EA520B-56 |
|  | コメント | フットブレーキ付  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

