



品番：EA521TV-300J

品名：300mm 鉄工やすり(丸/細目)



販売価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
カタログ価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2024/10/07 00:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



◆断面形状と用途例◆		
名称	断面形状	主な用途例
平面やすり		平面の仕上げ
半丸やすり		曲内面の仕上げ まがいの仕上げ
丸やすり		丸の仕上げ
角やすり		角の仕上げ
三角やすり		三角の仕上げ



### 仕様

全長(mm)	370	刃長(mm)	300
粗さ	細目	形状(mm)	丸(φ12)
材質	合金工具鋼(SKS-8)	仕様	柄なし
適合ハンドル	EA521VZ-13(別売)		
複目			
JIS規格品			
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。			
パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。			
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.