



品番：EA521VX-61C

品名：140mm 精密やすり(丸/油目)



販売価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
カタログ価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2024/10/07 00:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0605ページ		



断面形状と用途例	
名称	用途例
平面やすり	平面の仕上げ
半丸形やすり	溝の底面の仕上げ すみの仕上げ
丸形やすり	穴の底面の仕上げ
角形やすり	溝の側面の仕上げ 面取り
三角形やすり	溝の底面の仕上げ

### 仕様

全長(mm)	140	刃長(mm)	70
粗さ	油目	形状(mm)	丸(φ2.8)
材質	クロームスチール	硬度	HRC66°

スイス製の高品質なヤスリです。

クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。

鋭い角面と鋭い先端

国際認定基準 ISO 9001 / EN 29001 取得済み

鋼、合金、軟質金属の最終仕上げ作業に最適です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.