

品番：EA530ZJ-1

品名：70mm/282mm モーターレンチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,570円(税抜) / 5,027円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,570円(税抜) / 5,027円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2024/10/06 16:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0199ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|------|---------|
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | LMW-280 |
| 用途 | ・水道用樹脂管継手、トイレ、水栓まわりのメッキ仕上げナットなどの締め、ゆるめ作業 ・銅、真鍮、プラスチック等の軟質ナットの締め付け ・各種水栓機器類の脱着 | 開口範囲 | 0~70mm |
| 最大トルク | 147N・m | 全長 | 282mm |
| 重量 | 440g | 材質 | S55C |

ガタがほとんどなく、素早い口幅調整ができるプッシュウォーム機構

口が長く、大型継手等を確実に回せます。

本体、スライドともに鍛造品で、熱処理もしてあります。

<注意>

- ・ウォームが本体の溝から外れた状態でナットなどを廻すことは絶対にしないでください、工具が破損する恐れがあります。
- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- ・ハンマー代わりに使用しないでください。
- ・工具の使用目的以外に使用しないでください。

