

品番：EA531EG-300

品名：2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー



販売価格	7,900円(税抜) / 8,690円(税込)		
カタログ価格	7,900円(税抜) / 8,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2024/10/06 22:24現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0202ページ		



コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	8701300
ハンドル	プラスチックコーティング (滑り止付)	仕上げ	磨き
全長	300mm	最大ナット	60mm
最大開口	2-3/4"	材質	クロームバナジウム電気鋼
調整段数	30	重量(g)	530

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。			
アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます			
上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上へスライドさせるだけで簡単に調整することができます			
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状			
この原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します			
ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。			
スプリング付ボタンにより調整が楽です。			
アゴの開きは片手で調節が可能です			
刃幅	11mm	能力	パイプ径:1/8"~2-3/4"、ナット(対

			辺):60mmまで
刃硬度	61HRC		
ヒンジボルトがしっかりとあご部をキャッチ			
細かい段数調節が可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.