


品番：EA531EG-560

品名：4・1/2"/560mm ウォーターポンププライヤー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 21,800円(税抜) / 23,980円(税込) | | |
| カタログ価格 | 21,800円(税抜) / 23,980円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2024/10/06 22:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0202ページ | | |



コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。

仕様

| | | | |
|------|----------------|-------|--------------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 8701560 |
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
| 全長 | 560mm | 最大ナット | 120mm |
| 最大開口 | 4-1/2" | 材質 | クロームバナジウム電気鋼 |
| 調整段数 | 20 | 重量(g) | 2780 |

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。

アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます

上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上スライドさせるだけで簡単に調整することができます

少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状

てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します

ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。

スプリング付ボタンにより調整が楽です。

アゴの開きは片手で調節が可能です

| | | | |
|-----|-------|----|----------------------------------|
| 刃幅 | 20mm | 能力 | パイプ径:1/8"~4-1/2"、ナット(対辺):120mmまで |
| 刃硬度 | 61HRC | | |

ヒンジボルトがしっかりとあご部をキャッチ

細かい段数調節が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.