

品番：EA534K-180

品名：180mm 電工ペンチ(偏芯型)



販売価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
カタログ価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2024/10/06 16:23現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0258ページ		



てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	0201180
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き
全長	180mm	切断能力(mm)	ピアノ線: φ 2.0、銅・アルミ: φ 11.5、 鋼線: φ 2.5
材質	高級工具鋼	刃硬度	約HRC63
重量	200g		

一般ペンチの約65%の力で切断できます。

通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

強力ハンドル、偏心ジョイント

太いケーブル用の長いカッティング刃

錆に強い仕上げ

オイル焼き入れ、焼き戻し

切断刃は高周波焼き入れ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.