


品番：EA536KF-10

品名：250mm 強力型ニッパ°-(絶縁/ケリッパ°/落下防止)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,600円(税抜) / 13,860円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,600円(税抜) / 13,860円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2024/10/06 18:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0215ページ | | |



力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

仕様

| | | | |
|--------|------------------------------|----------|--------------------------------|
| メーカー | KNIPLEX(クニペックス) | 型番 | 74 06 250 T |
| 全長(mm) | 250 | 切断能力(mm) | 中硬線: φ 4.6、ピアノ線: φ 3.5、硬線: φ 3 |
| ハンドル仕様 | コンフォート(1000V絶縁) (VDE絶縁テスト済み) | 仕上げ | クロムメッキ |
| 重量(g) | 465 | | |

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。

鍛造により大変頑丈です。

DIN EN/IEC60900基準に適合。

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。

ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。

同サイズの一般的なニッパーより20%もかける力を削減できます。

滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

最大16mm²の銅線、最大35mm²のアルミ線に最適。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.