

品番：EA550MK-5

品名：2.5x0.40x80mm [-]ドライバー(精密用 ESD)



販売価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
カタログ価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2024/10/07 06:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0535ページ		



導電性のグリップの為、静電気を逃がします

仕様

メーカー	Wera	型番	030104
商品名	1578A ESD	軸長(mm)	80
軸径(mm)	2.5	ハンドル長(mm)	97
全長	177mm		

静電対策仕様。

ESDの表面電気抵抗は $\geq 10^9$ ohm以下です。

ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。

ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。

先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。


空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。

導電性グリップ

代替品

--	--

	品番 EA552AJ-7A コメント 2.0*0.4mm
	品番 EA552AJ-9A コメント 3.0*0.5mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.