

品番：EA557A-100

品名：#2x100mm [+]
ドライバー(パワーグリップ 電工)



販売価格	530円(税抜) / 583円(税込)		
カタログ価格	530円(税抜) / 583円(税込)		
在庫数	最新在庫: 691 (2024/10/06 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0540ページ		



このマークの記載がある
ドライバーは、ハンドルの裏面が三角形
になっており、力加減がしやすいだけ
ではなく、取扱いにも注意が必要です。

パワーグリップハンドル

- 手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかなトルクのよく伝わるグリップ形状。



プラスドライバー ねじ対応表

プラスドライバー ねじ規格	対応のねじ規格
1番(φ)	2.9mm以下
2番(φ)	3.5-5.0mmまで
3番(φ)	5.5-7.0mmまで
4番(φ)	7.5mm以上

※規格に準じて、同一の規格番号から異なる
サイズのプラスドライバーを同時に使用して作業
することは推奨できません。その場合は、規格番号が異なる
ドライバーの併用が必要です。



仕様

メーカー	ESCOオリジナル	先端	#2
軸径	6.3mm	軸長	100mm
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感			
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状			
六角軸形状			
生産国	日本		
マグネット付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.