

品番：EA562-23

品名：1/4"Hex ラチェットハンドル(ビット式)



販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 74 (2024/10/06 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0561ページ		



仕様

メーカー	ESCOオリジナル		
ストレートタイプ			
六角対辺	1/4"		
左右切替式			
送り角	7°	全長	107mm
ヘッド厚	20mm	ギア数	52枚
重量	50g	特長	<ul style="list-style-type: none">・狭いスペースでもスムーズにネジを回せます。・52枚のギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもロスなく容易に作業ができます。・握りやすく、力の入れやすいハンドル形状・ビットは脱着のしやすい溝付・複数の歯で噛みあう構造の為、高トルクにも耐えられる設計です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

