

品番：EA589AS-29

品名：167mm カッターナイフ(先端爪/ホルダ-付)



販売価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
カタログ価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2024/10/06 20:24現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1869ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajlma)	型番	DC-L560BSFBL
ロック	オート	サイズ(mm)	刃長:100 刃幅:18 刃厚:0.5
カッター全長	167mm	ホルダーサイズ	202×59×44mm
材質	本体:ABS樹脂 刃:SK120 ホルダー:プラスチック ベルト通し部:エラストマー樹脂	重量	163g
付属品	ロック機能付専用ホルスター	用途	厚物切断用

●カッターナイフ替刃の適合…刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。

ホルダー全体に焼き入れしたステンレス鋼を採用。

ホルスターは親指でロック解除ができ、スムーズに引き抜けます。

戻し時は挿入するだけ。カチッと音でロックが確認できます。

ベルト通しとホルスターは45度回転します。お好きな角度を選び装着できます。

刃物ですので取り扱いにご注意下さい。

使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

段ボールの折り目付や、ペンキ缶等の蓋あけに便利な爪付

替刃2枚付

ホルスターはプラスチック、ベルト通しはエラストマー製です。キレ・スレに強く、雨・油にも型崩れしません。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.