

品番：EA589BA

品名：180mm カッターナイフ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,290円(税抜) / 1,419円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,290円(税抜) / 1,419円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2024/10/06 22:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1870ページ | | |



滑りにくいエラストマ樹脂グリップの特大H型カッターナイフ

仕様

| | | | |
|------|---|---------------------|---|
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 151BG |
| 材質 | 本体:エラストマ樹脂 刃:SK-120 ネジつまみ:ポリアセタール樹脂 内軸:ステンレス | 様式 | ネジロック式 |
| 全長 | 180mm | 刃幅 | 25mm |
| 刃厚 | 0.7mm | カッターナイフ本体と替刃の適合について | 刃幅と刃厚が同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。 |

替刃は付属されていません。EA589BA-1をご使用ください。

ノンスリップハンドルで、切れ味がよいカッターです。

ぬれた手でも、手袋をはめても滑りにくいエラストマ樹脂グリップの特大H型カッターナイフ

強靱な刃厚0.7mmの特大H型刃を装着

極めてハードな作業にも安定した切れ味を発揮し、厚手の素材のカッティングにも適しています。

刃先までしっかり固定できるネジロック式

オルファの折る刃式カッターナイフの中でも特大サイズの部類に入り、手が大きめの方にも扱いやすいです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.