

品番：EA589CH-1

品名：156mm カッターナイフ(超鋭角刃/ラバーグリップ°)



販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2024/10/07 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1869ページ		



クロス、紙などを切るためのプロ専用カッター

仕様

メーカー	オルファ(OLFA)	型番	Ltd-07
用途	クロス、紙などを切るためのプロ専用カッター	刃材質	特専黒刃(合金工具鋼・SK-120)
本体材質	樹脂	様式	ねじロック式
全長	156mm	刃長	100mm
刃厚	0.5mm	刃幅	18mm
重量	89g	カッターナイフ替刃の適合	刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。

シルバーと黒を基調としたシックなデザインに、力のかけやすい形状を追求したフォルムです。

背面に滑りにくいラバーグリップ付

本体は、硬く強度があり耐久性にも優れた美しいペロアクローム仕上げ

刃先までしっかり固定できるネジロック式

特専黒刃を装着

特専黒刃は通常刃よりも研磨角度が鋭く、より良い切れ味が特徴です。また、2段研磨を施しているため、鋭角研磨でも刃こぼれしにくくなっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.