

品番：EA589CW-10

品名：開梱用カッター(セーフティガード付)



販売価格	3,080円(税抜) / 3,388円(税込)		
カタログ価格	3,080円(税抜) / 3,388円(税込)		
在庫数	最新在庫: 107 (2024/10/08 06:31 現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1708ページ		



折線なしカッターの特徴

- 作業中に刃が折れたり、割った刃が埋入し、切り工程で製品・商品等への異物混入を防止します。
- 刃を抜くときまで、指が刺さる心配なご用途の幅が広がります。

指が刃に近づきにくい安全ガード付構造

仕様

メーカー	martor(マーター)	型番	121001.02
グリップ幅	25mm	全長	205mm
刃長	39mm	刃厚	0.3mm
サイズ	205×60×10mm	刃幅	18.5mm
重量	67g	材質	刃: スチール 本体: プラスチック
切込み深さ	7mm		

開梱用カッター

バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。

クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付

安全ガード付きで指が刃に近づきにくい構造になっています。

頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。

専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。

食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。

左右兼用

ストラップホール付

刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。

標準付属の刃は、EA589CW-12です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.