

品番：EA589CW-66

品名：開梱用カッター(金属探知反応/ステンス刃)



販売価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
カタログ価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2024/10/08 04:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1708ページ		



ボディは金属粉入りプラスチックで、破片が出ても金属として探知が可能です

#### 仕様

メーカー	martor(マーター)	型番	32000771.02
刃長(mm)	26	刃幅(mm)	18.5
刃厚(mm)	0.4	全長	158mm
材質	本体:金属探知プラスチック 刃:ステンレス	切削深さ	4mm
重量	58.8g	主な使用用途	段ボール(一層まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、糸・コード、結束バンド、袋、繊維、フェルト、シートベルト、革、コーティングフィルム、ラミネートフィルム

耐摩耗性

ストラップ取付穴付

バンドカット、テープカット、フィルムカットなどの開梱作業が1本でできます。

ボディは金属粉入りプラスチックで、破片が出ても金属として探知が可能です

丸みのあるヘッド形状と保護された刃が、けがや製品を安全に保護します。ヘッド部は強化され、より丈夫で長持ちです

刃物交換ボタンを持ち上げ、カバーを取り外すだけ。刃をすぐに取り出しできます


指になじむ新しいハンドル形状は、手になじむようにフィットします。また、手や腕にやさしい角度で、刃の位置決めもしやすくなっています

切断部形状はより素早く切断できるようになっており、斜めカットもしやすくなっています。軽い力で負担がかかりません

左右兼用

刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA589CW-10 <b>コメント</b></p>
--	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.