

品番：EA589CY-1

品名：185mm カッターナイフ(ツフトゲ リップ°)



販売価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2024/10/07 02:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1870ページ		



握ったときに滑らず力のかけやすい形状を追求したハイパーシリーズの特大H型カッターナイフ

### 仕様

メーカー	オルファ(OLFA)	型番	196B
材質	本体:ポリプロピレン、刃:SK-120、グリップ:ゴム	全長	185mm
刃幅	25mm	刃厚	0.7mm
重量	145g	カッターナイフ替刃の適合	刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。

ねじロック式

ダブルインジェクション成型のラバーグリップ

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。

本体には握りやすさを追求した、『エラストマ樹脂』と『ガラス繊維入り強化ポリプロピレン』を採用。

樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。

ダンボール等の厚手素材の切断作業にお使い下さい。

刃の反りが少なく強靱な特大刃を装着しています。

極めてハードな作業にも安定した切れ味を発揮し、通常の大形刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカットにも適しています。

特大サイズながら、抜群の使いやすさ

刃先までしっかり固定できるネジロック式。

手の大きな方にも扱いやすいです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.