

品番：EA612AV-113

品名：13 mm 電ドルソケット



販売価格	900円(税抜) / 990円(税込)		
カタログ価格	900円(税抜) / 990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2024/10/06 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1042ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajlma)	型番	TSK-SD13-6K
対辺(mm)	13	外径(mm)	19
全長(mm)	87	材質	本体:クロームバナジウム鋼
六角シャンク	1/4"	ポイント数	6角
重量	77g	注意	ソケット部、軸部共に社内規格を満たしておりますが、使用環境により軸折れする場合がありますので高所作業時ご注意ください
特長	・18Vインパクトドライバーにも対応 ・6.35mm軸用のインパクトドライバー (7.2V~18V)で使用できます。 ・クロムメッキの上にチタンコートをした磨耗に強いツインコート仕様		

ビット交換式ソケットではありません

レギュラータイプ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.