

品番：EA616GB-2

品名：3/8" x 7/16" 両口めがねレンチ



販売価格	4,160円(税抜) / 4,576円(税込)		
カタログ価格	4,160円(税抜) / 4,576円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2024/10/06 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0396ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに曲げて広い面の面積を増やすことで、ボルトの角を傷めず、トルクの伝達を増大します。


SPECIFICATION	
品名	両口めがねレンチ
品番	EA616GB-2
規格	3/8" x 7/16"
材質	クロム合金鋼
全長	200
厚さ	9x9
重量	88
特徴	75°タイプ、12ポイント



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20A-3/8X7/16
サイズ(インチ)	3/8x7/16	全長(mm)	200
厚さ(mm)	9x9	重量(g)	88
材質	クロム合金鋼		
アンチスリップ機能			
75°タイプ			
12ポイント			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			

代替品

	品番	EA616GC-102
	コメント	仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.