

品番：EA616GB-4

品名：19/32"x11/16" 両口めがねレンチ



販売価格	4,770円(税抜) / 5,247円(税込)		
カタログ価格	4,770円(税抜) / 5,247円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/07 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0396ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに磨けて面に当る面積を増やすことにより、ボルトの角の損傷を軽減します。

品番	サイズ	全長	重量
EA616GB-4	19/32x11/16	255	177



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20A-19/32X11/16
サイズ(インチ)	19/32x11/16	全長(mm)	255
厚さ(mm)	11x12	重量(g)	177
材質	クロム合金鋼		
アンチスリップ機能			
75°タイプ			
12ポイント			
重量	177g		
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

