

品番 : EA616GB-5B

品名 : 3/4" x 7/8" 両口めがねレンチ



販売価格	6,470円(税抜) / 7,117円(税込)		
カタログ価格	6,470円(税抜) / 7,117円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 00:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0396ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに曲げて広い面の面積を増やすことで、ボルトの角を傷めず、トルクの伝達を増大します。

SPECIFICATION	
品名	両口めがねレンチ
品番	EA616GB-5B
サイズ	3/4" x 7/8"
全長	300mm
厚さ	13x14mm
重量	299g
材質	クロム合金鋼
特徴	75°タイプ、12ポイント、AS-drive



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20A-3/4X7/8
サイズ(インチ)	3/4x7/8	全長(mm)	300
厚さ(mm)	13x14	重量(g)	299
材質	クロム合金鋼		
アンチスリップ機能			
75°タイプ			
12ポイント			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.