

品番：EA616GB-7

品名：25/32"x13/16" 両口めがねレンチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,270円(税抜) / 7,997円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,270円(税抜) / 7,997円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2024/10/07 00:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0396ページ | | |



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに磨き取って角に当たる衝撃を減らすことにより、ボルトの角を傷めず、トルクの伝達を増大します。

| 25/32" X 13/16" | |
|-----------------|-----|
| 規格 | 単位 |
| 全長 | 300 |
| 開口幅 | 25 |
| 開口厚 | 13 |
| 開口幅 | 16 |
| 重量 | 333 |



仕様

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 20A-25/32X13/16 |
| サイズ(インチ) | 25/32×13/16 | 全長(mm) | 300 |
| 厚さ(mm) | 13x14 | 重量(g) | 333 |
| 材質 | クロム合金鋼 | | |
| アンチスリップ機能 | | | |
| 75°タイプ | | | |
| 12ポイント | | | |
| メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。 | | | |
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディ。 | | | |
| 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。 | | | |
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.