

品番：EA616GB-9

品名：15/16" x 1" 両口めがねレンチ



販売価格	8,510円(税抜) / 9,361円(税込)		
カタログ価格	8,510円(税抜) / 9,361円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/07 00:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0396ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに曲げて広い面の曲線を滑らかにすることで、ボルトの角を傷めず、トルクの伝達を増大させます。

SPECIFICATION	
品名	両口めがねレンチ
型番	20A-15/16X1
サイズ	15/16 x 1
全長	330
厚さ	14 x 15
重量	419
材質	クロム合金鋼



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	20A-15/16X 1
サイズ(インチ)	15/16 x 1	全長(mm)	330
厚さ(mm)	14 x 15	重量(g)	419
材質	クロム合金鋼		

アンチスリップ機能

75°タイプ

12ポイント


メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。

軽さと剛性感を両立するI型ボディ。

油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。

AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。

代替品

	品番	EA616C-6
	コメント	15/16" x 1" KTC

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.