




品番 : EA616GC-202

品名 : 5/16"x11/32" 両口めがねレンチ(10°)



販売価格	8,100円(税抜) / 8,910円(税込)		
カタログ価格	8,100円(税抜) / 8,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/07 04:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0396ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	230A-5/16X11/32
サイズ(インチ)	5/16×11/32	全長(mm)	195
厚さ(mm)	7.0x8.0	重量(g)	45
材質	クロム合金鋼		
12ポイント			
10°タイプ			
高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されている。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.