



品番 : EA616GC-205

品名 : 7/16"x 1/2" 両口めがねレンチ(10°)



販売価格	9,040円(税抜) / 9,944円(税込)		
カタログ価格	9,040円(税抜) / 9,944円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/07 02:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0396ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	230A-7/16X1/2
サイズ(インチ)	7/16×1/2	全長(mm)	225
厚さ(mm)	8.7×9.1	重量(g)	105
材質	クロム合金鋼		
12ポイント			
10°タイプ			
高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されている。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.