


品番：EA617DY-14

品名：1/2"DRx14mm ディープソケット



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 975円(税抜) / 1,073円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 975円(税抜) / 1,073円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2024/10/07 00:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0439ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                              |  |        |       |
|------------------------------|--|--------|-------|
| メーカー                         | SIGNET(シグネット)  | 型番     | 13414 |
| 差込角                          | 1/2"   | 対辺(mm) | 14    |
| 外径(mm)                       | 20.5   | 全長     | 77mm  |
| ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 |  |        |       |
| 6ポイントソケット                    |  |        |       |
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ          |  |        |       |
| 表面は美しいミラー仕上げ                 |  |        |       |
| 各部サイズ                        | ●全長(L;mm):77●ソケット外径(D1先端部;mm):20.5●ソケット外径(D2差込部;mm):22●ソケット深さ(T;mm):36 |        |       |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.