



品番 : EA617YE-101

品名 : 3/8"DRx 1/4" ディープソケット



販売価格	4,260円(税抜) / 4,686円(税込)		
カタログ価格	4,260円(税抜) / 4,686円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/07 04:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0401ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46A-1/4
差込角	3/8"	対辺(インチ)	1/4
外径	9.7	全長	54mm
全長(L;mm)	54	ソケット部外径(d1; mm)	9.7
差込部外径(d2;mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	5.2
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	9	最大奥行き(t2;mm)	42.5
重量(g)	33		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.