



品番 : EA617YE-111

品名 : 3/8"DRx13/16" ディープソケット



販売価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
カタログ価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/07 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0401ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46A-13/16
差込角	3/8"	対辺(インチ)	13/16
全長(L;mm)	65	ソケット部外径(d1; mm)	27.2
差込部外径(d2; mm)	25	ソケット奥内径(d3; mm)	19.4
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	30	最大奥行き(t2; mm)	51.6
重量(g)	130		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRディープソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.