



品番 : EA617YE-17

品名 : 3/8"DRx17mm ディープソケット



販売価格	5,300円(税抜) / 5,830円(税込)		
カタログ価格	5,300円(税抜) / 5,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2024/10/07 06:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0401ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	46-17
差込角	3/8"	対辺	17mm
重量(g)	97g	材質	クロム合金鋼
全長(L;mm)	65	ソケット部外径(d1; mm)	23
差込部外径(d2;mm)	21	ソケット奥内径(d3; mm)	16
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	30	最大奥行き(t2;mm)	52.5
12ポイント			
クロムメッキ仕上げ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.