


品番 : EA618PX-104

品名 : 3/8"DR/3/16"x48mm [HEX]ビットソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2024/10/06 22:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0453ページ | | |




仕様

| | | | |
|------|--------------|-----|-----------------------------------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | BT3-3/16S |
| 差込角 | 3/8" | サイズ | S:3/16、L1:19mm、 L2:48mm、D:17mm |
| 重量 | 40g | | |

パワーフィット形状では、ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト、ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。

代替品

| | | |
|--|------|------------------------------|
|  | 品番 | EA618BT-3 |
| | コメント | 3/8"sq/3/16"x52mm INHEX ソケット |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.