


品番：EA638FZ-10

品名：10mm ワイヤークリップ(ステンス製)



販売価格	720円(税抜) / 792円(税込)		
カタログ価格	720円(税抜) / 792円(税込)		
在庫数	最新在庫: 417 (2024/10/07 02:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1439ページ		



カタログ訂正 24/06/03 全長:(誤)52mm → (正)50mm (No.55 9043)

仕様

適合ワイヤー径	10mm	全長(mm)	50
幅(mm)	30	材質	SUS304
サイズ	A:9.5、B:9.6、D:34.5、E:44.7 X:41.9、Y:50.8、Z:24.3	使用ナット六角対辺	16.86mm
重量	154.2g		

SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。

※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーティングされたケーブルには使用しないで下さい。

代替品

	品番 EA638RZ-10 コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

