


品番：EA638FZ-8

品名：8mm ワイヤークリップ(ステンス製)



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 360円(税抜) / 396円(税込) | | |
| カタログ価格 | 360円(税抜) / 396円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 123 (2024/10/07 00:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1439ページ | | |



カタログ訂正 24/06/03 全長:(誤)41mm → (正)40mm (No.55 9043)

仕様

| | | | |
|---------|---|-----------|---------|
| 適合ワイヤー径 | 8mm | 全長(mm) | 40 |
| 幅(mm) | 24 | 材質 | SUS304 |
| サイズ | A:7.9、B:7.8、D:27.9、E:33.7 X:32.5、Y:40.1、Z:21.3 | 使用ナット六角対辺 | 12.73mm |
| 重量 | 77.1g | | |

SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。

※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーティングされたケーブルには使用しないで下さい。

代替品

| | |
|--|----------------------|
| | 品番 EA638RZ-8 コメント |
|--|----------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

