



品番：EA638NC-12

品名：13.5ton 強力型シャックル



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,200円(税抜) / 13,420円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 12,200円(税抜) / 13,420円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 13 (2024/10/06 18:27現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1824ページ                       |      |   |



#### 仕様


|      |             |        |       |
|------|-------------|--------|-------|
| 材質   | スチール(亜鉛メッキ) | サイズD_1 | 35mm  |
| サイズB | 57mm        | サイズL   | 113mm |
| ねじ径  | M38         | 使用荷重   | 13.5t |
| 重量   | 5.86kg      |        |       |

※仕様には際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

#### 代替品

|   |                       |
|---|-----------------------|
|  | 品番 EA638ND-12<br>コメント |
|---|-----------------------|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.