

品番 : EA701AJ

品名 : -100/+200° C デジタル温度計



販売価格	64,000円(税抜) / 70,400円(税込)		
カタログ価格	64,000円(税抜) / 70,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0823ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05607351 (testo735-1)
測定範囲	-200~+800°C	サイズ	225×74×46mm
重量	428g	分解能	Pt100:0.05°C / K、T熱電対: 0.1°C
定期印刷機能	1分に1回など設定した間隔での自動的なプリントアウトが可能(プリンタ別売)	本体精度±1digit/分解能	Pt100:±0.2°C(-100~+199.9°C)、計測値の±0.2%(その他)/0.05°C、 K/T熱電対:±0.3°C(-60~+60°C)、計測値の±0.5%(その他)/0.1°C
防塵・防水	IP54	機能	最大・最小・平均値表示、温度差表示、音響アラーム、バックライト
3本プローブ同時接続可(熱電対×2、Pt100×1)			
音響アラーム付			
電源	単3電池×3本(付属)	オプションセンサー	EA701AK-1、-2、EA708BG-5~13
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

品番	EA701SA-10
----	------------



コメント 変更点:各仕様

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.