

品番：EA701BA-70

品名：気体用温度センサー



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 00:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0821ページ0825ページ0831ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	LK-800E
用途	気体	測定範囲	-40~800℃
センサーサイズ(mm)	φ3.2×145	名称	気体用温度センサー
サイズ	12(W)×245(D)×12(H)mm	コード長	1m
重量(g)	50	材質	ステンレス鋼(SUS316)
防水性能	なし	適合品番	<ul style="list-style-type: none">・データロガー4チャンネル温度計: EA742JA(CT-05SD)・デジタル温度計:旧 EA701BA-6 (KT-01U)・デジタル温度計:旧 EA701BA-7 (KT-02U)・デジタル温度計:旧 EA701BA-2A (CT-1310D)・デジタル温度計:CT-1320D・放射温度計+K熱電対:EA701XC-12A(IR-309)・放射温度計+K熱電対:IR-302・デジタル温湿度計:EA742EA-1 (CTH-1100)・データロガー照度計:EA742JE(LX-2000SD)・データロガー紫外線強度計: EA742JD(UV-37SD)・データロガー風速計:EA742JC(WS-

			03SD) ・データロガー多機能環境測定器:旧 EA742JB (AHLT-102SD) ・多機能環境測定器:旧 EA743SK (AHLT-100) ほか
注意	<ul style="list-style-type: none"> ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。 		
K熱電対			
空調用(高速タイプ)			
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。また温度に対する許容差は、 $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$: $-40 \sim +333^{\circ}\text{C}$ 、 $\pm 0.0075 \cdot t $: $+333 \sim +800^{\circ}\text{C}$ です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.