

品番 : EA701BG-15

品名 : -50/ +100°C φ15-25mm パイプ用センサー



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0823ページ		



カタログ訂正 24/01/30 精度の訂正。誤: -40~1200°C、正: ±2.5°C(9025 No.55)

#### 仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	0602 4692
測定範囲	-50~100°C(K熱電対)	精度	±2.5°C
付属品	パイプ温度測定用 K熱電対クランププローブ(φ15~25mm)、一体型ケーブル付き	応答速度	5秒
重量	82g	インターフェイス	プラグ熱電対

パイプ用表面温度プローブを素早く固定するクランプ

1.2m固定ケーブル付

φ15~25mmのパイプ径に対応

EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、  
EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A  
旧EA701AJ・AK用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.