

品番：EA705BF-4

品名：[フロンガス] ガスリークディテクター



販売価格	35,700円(税抜) / 39,270円(税込)		
カタログ価格	35,700円(税抜) / 39,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/06 16:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0032ページ		



検知ガス	R12	R22	R134a	R410A	R404A	R12
検知能力	30g	30g	30g	30g	30g	30g
検知方式	拡散	拡散	拡散	拡散	拡散	拡散



仕様

メーカー	FUSO	型番	DC-8Pro
検知ガス	R12・R22・R32・ R134a・R410A・R404A・ R407C・R463・R600a・R507等の HFC/HCFC系	検知能力	3g/年
機能	Lo/Hi 2段切替、ゼロ調整付	サイズ	65(W)×42(D)×220(H)mm (フレキシブル部:400mm)
重量	370g(電池含)	電源	単3アルカリ電池×4本 (約40時間使用可)
検知方式	7段階LEDインジケータ及び音での 感知		

半導体ガスセンサ/拡散式

NIST(米国立標準技術研究所)認定の校正器による証明書付

センサー感度 (Low/Hi)	R22・R134a:30g/5g、 R404A・R407C・R410A:30g/3g、 R12:50g/8g		
-----------------	--	--	--

●検知方式による特長…

吸引式: 周囲のエアを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。

拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。

赤外線式: 新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品



品番 EA705BF-5
コメント 同一メーカー 上級品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.