

品番：EA705BF-5

品名：[フロンガス] ガスリークディテクター



販売価格	41,100円(税抜) / 45,210円(税込)		
カタログ価格	41,100円(税抜) / 45,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/06 16:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0032ページ		



仕様

メーカー	FUSO	型番	DC-009Pro
検知ガス	R12・R22・R32・R134a・R404A・R407C・検知能力R463・R600a・R507等のHFC/HCFC系		
機能	Lo/Mid/Hi 3段切替、ゼロ調整付	サイズ	65(W)×42(D)×220(H)mm (フレキシブル部:400mm)
重量	370g(電池含)	電源	単3アルカリ電池×4本(付属)
検知方式	半導体ガスセンサー/吸引式	検知表示	ブザーとLEDで検知

A2LA(米国)認定の校正証明書付

●検知方式による特長…

吸引式: 周囲のエアを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。

拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。

赤外線式: 新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

品番	EA705BF-4
コメント	同一メーカー品



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.