

品番：EA707A-36

品名：デジタルマルチメーター(ワニ口クリップ[®]付)



販売価格	67,800円(税抜) / 74,580円(税込)		
カタログ価格	67,800円(税抜) / 74,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:19現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0804ページ		



真の実効値とは
真の実効値機能とは正弦波以外の交流電圧・電流の真の値を測定できる機能です。

高性能タイプ

仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	DT4282
仕様	ワニ口クリップ付	直流・交流電圧	60m/600m/6/60/600/1,000V
直流・交流電流	600 μ /6,000 μ /60m/600m/6/10A	抵抗	60/600/6k/60k/600k/6M/60M/600M Ω
静電容量	1n/10n/100n/1 μ /10 μ /100 μ /1m/10m/100mF	周波数	99.999/999.99/9.9999/ 99.999/500.00kHz
温度	-40~260 $^{\circ}$ C(EA707A-31使用時)	電池	単3電池 \times 4本(付属)
サイズ	93(W) \times 53(D) \times 197(H)mm	重量	650g(電池含む)

IP40 (EN60529)

高性能タイプ

真の実効値式

デシベル換算、PEAK測定、導通チェック、
ダイオードテスト、最小・最大値表示、
オートパワーセーブ他多数

テストリード、携帯ケース付

クランプセンサー(EA707A-26~28)を接続するには変換アダプター(EA707A-29)が必要です。

代替品



品番 EA707A-106
コメント 同仕様(メ-カーセット品→ESコセット品)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.