

品番：EA710SA-1

品名：静電気測定器



販売価格	105,000円(税抜) / 115,500円(税込)		
カタログ価格	105,000円(税抜) / 115,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-1684A
測定電位範囲	(Loレンジ) 0~1.49kV(分解能±0.1kV) (Hiレンジ) ±1.0kV~±30.0kV(分解能±1.5kV) イオンバランスモード: 0~±200V(分解能±15V)	信号検出方法	静電容量方式
測定精度	±10%(指示値)	連続使用時間	約30時間
測定距離	25±0.5mm	測定距離調整	LEDフォーカスリング機能
極性表示	+極性、-極性表示	モード	帯電電位測定/イオンバランス測定
電源	9V電池×1本(付属)	サイズ	73(W)×25(D)×123(H)mm
重量	約170g	検電範囲	0~±1.49kV(LOレンジ) ±1.0kV~±20.0kV(HIレンジ)
応答速度	1秒以内	サンプリング	5回/秒
使用温湿度範囲	10~40℃、60%RH以下		

計量誤差となる静電気を測定可能。

非接触式のコンパクト静電気測定器。

帯電量をバーグラフで表示します。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.