

品番：EA720ZB-41

品名：0.05-50m レーザー距離計(グリーンレーザー)



販売価格	22,400円(税抜) / 24,640円(税込)		
カタログ価格	22,400円(税抜) / 24,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/06 20:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0737ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GLM50-23G
測定範囲	0.05~50m	最小測定単位	測定距離:0.5mm/傾斜測定:0.1°
測定精度	測定距離:±1.5mm/傾斜測定:±0.2°	波長	515nm
出力	1mW以下(クラスII)	防塵・防水	IP65
機能	距離、面積、体積、容積、連続測定、ピタゴラス機能、壁面積、等間隔、傾斜、加算・減算測定、バックライト、オートパワーオフ	測定基準	前方・後方端部、1/4インチネジ穴
電源	単3アルカリ乾電池×2本(付属)	サイズ	53(W)×29(D)×119(H)mm
重量	160g	付属品	キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池2本(テスト用)
使用温度範囲	-10~45℃	保管温度範囲	-20~70℃
自動電源オフ	約5分(連続測定時を除く)		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

メモリー件数30件

直感的操作が可能
ヘルプガイド機能付きで測定操作がわかりやすい。

<p>耐久性 過酷な条件に耐えるシリコンキーパッド</p>			
<p>お気に入り機能 よく使う測定モードや基本機能をあらかじめ設定いただくと設定モードに即変更。</p>			
<p>グリーンレーザー 視認性に優れたグリーンレーザーを採用。</p>			
<p>見やすいカラーディスプレイ 文字の拡大表示も可能で数値がハッキリ読み取れます。</p>			
<p>強靱なラバーハウジングIP65対応 水・粉じんなど様々な条件に耐える保護設計。</p>			
<p>360°傾斜センサー 簡単な角度測定と水準測量が可能。</p>			
<p>テープメジャー機能 ディスプレイがメジャー(目盛り)表示になります。</p>			
<p>カラー液晶ディスプレイ</p>			
<p>視認性の高いグリーンレーザーを採用(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)</p>			
<p>耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります</p>			
Bluetooth機能	なし		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.