

品番：EA720ZT-2C

品名：0.1-50m レーザー距離計



販売価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
カタログ価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/06 16:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0737ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajlma)	型番	TSFLK-G05BK
最小表示単位	1mm	測定精度	±2.0mm (測距に適さない環境下:±3.0mm)
波長	635nm	出力	<1mW(クラスII)
機能	最大・最小、加算・減算、面積、体積、ピタゴラス2辺・3辺、ステイクアウト(ピッチ測定)、タイマー、自動記憶30件、バックライト	設定	測定基準3箇所、ピープ音ON/OFF、単位切替m⇔10/33m、自動回転ON/OFF
測定基準	本体前端/後端・エンドピース	防塵・防水性	IP40
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	セフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm セフフック付:44(W)×33(D)×117(H)mm
重量	セフフックなし:110g セフフック付:112g ※電池含む	材質	ケース:ABS樹脂
測定範囲	0.1~50m(条件による)	レーザークラス	クラス2
レーザースポット径	約6.0mm/10m 約30mm/50m	色	黒
測定回数	最大7,000回	付属品	収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4

形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、  
セフフック付電池フタ、取扱説明書  
※セフフックなし電池フタは標準装備

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

胸ポケットにも入るコンパクト設計

片手で操作できる集中コントローラ採用

可動エンドピース

連続測定で距離をタイムリーに表示

三脚ねじ穴なし

お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。  
セフホルダーは別売です

欲しい機能を厳選!シンプルに使えるプロ屋内用レーザー距離計

設計・施工で仕様頻度の高い機能を搭載

ワンフィンガーで操作できる集中コントローラ採用

文字が大きくて見やすいバックライト付ディスプレイ

表示画面自動回転機能

カラーディスプレイ

ピタゴラス測定で、離れた場所からでも2カ所測定値により建物の幅や高さが測定出来ます

どんな持ち方でも押しやすい測定ボタン

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.