

品番：EA721XM-10A

品名：回転レーザーオートレベル(通常受光器セット)



販売価格	95,800円(税抜) / 105,380円(税込)		
カタログ価格	95,800円(税抜) / 105,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 16:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	マイゾックス(myzox)	型番	MJ-300E
仕様	受光器付・三脚無し		
〈本体〉			
ライン	水平	使用距離	半径:0.5~300m(受光器使用時)
指示精度	±2.2mm/30m(±1.5")	自動補正範囲	±3.5°
波長	635nm	レーザー出力	2mW以下(クラス3R)
連続使用時間	約20時間	防塵・防水	IP54
電源	単2電池×4本(付属)	サイズ	205(W)×155(D)×205(H)mm
重量	1.85kg	三脚ねじ径	5/8インチ×11山
付属品	受光器(MJ-RE II)、受光器用クランプ(MJ-RC II)、樹脂ケース		
〈受光器〉			
受光幅	48mm(-24~24mm)	検出可能波長	635nm
精度	高精度:±1.0mm 粗精度:±2.5mm	サイズ	136×65×25mm
重量	180g(電池含)		

使用半径300m、自動整準機構搭載

通常受光器付セット(三脚無し)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.