

品番：EA723VH-21

品名：0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式



販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 16:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0528ページ		



ESDとは
ESDとは静電気を放電するという意味です。
静電気がパーツにも電子デバイスにも障害
及ぼすようカーボンプラスチックに配合し
ています。

トルクドライバーの特徴
トルクドライバーは、トルクを一定に保ちながら回転させることができます。
•トルク範囲: 0.3N・m～1.2N・m (調整可能)
•トルク単位: 0.05N・m (調整可能)
•トルク表示: 目盛り表示 (調整可能)



仕様

メーカー	Wera	型番	074730
商品名	7440 ESD	トルク範囲(N・m)	0.3～1.2
最小目盛(N・m)	0.05	全長(mm)	155
差込六角対辺	1/4"	精度	±6%
重量	140g		

クイックリリースビットホルダー付

右回転方向でトルクがきき、左回転方向で通常のドライバーとして使用できます。

静電防止機能付

読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。

オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。

クイックリリースタイプなのでビットの取り外しが簡単です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.