

品番：EA723WJ-3

品名：13-38mm/30-140N・m トルクレンチ(配管用)



販売価格	45,400円(税抜) / 49,940円(税込)		
カタログ価格	45,400円(税抜) / 49,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 18:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0196ページ0526ページ		



仕様

メーカー	東日製作所 (TOHNICHI)	型番	PHL140N
開口範囲	13~38mm	トルク範囲(N・m)	30~140
最小目盛(N・m)	1.0	全長(mm)	約517
重量(g)	1760	精度	±5%
締付作業用			
アジャスタブル型			
目盛付			
パイプレンチヘッド付			
配管やねじ筋鉄筋のトルク管理に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.