

品番：EA724CD-24

品名：φ57/170-940mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)



販売価格	3,230円(税抜) / 3,553円(税込)		
カタログ価格	3,230円(税抜) / 3,553円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2024/10/06 22:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0357ページ		



濡れた状態や油が付着した手でも滑らない頑丈なグリップです

仕様

倍率	等倍	ミラーサイズ	φ57mm
伸縮サイズ(mm)	170~940	重量	120g
光源	LED球1個	電源	CR2016×2個
材質	ミラー:ガラス、ミラー受部:プラスチック、シャフト:ステンレス		

スベリ止め付グリップ。濡れた手や油まみれでも滑りにくいです。

ボールジョイント付。360°見る事が可能

高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式

先端にLEDライト付なので暗い所でも使用可能

ライトのスイッチはミラー裏側にあります

電池は付属しています。

先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724CD-24M)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.