

品番：EA725C-6

品名：1000mm ノギス



販売価格	121,000円(税抜) / 133,100円(税込)		
カタログ価格	121,000円(税抜) / 133,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 18:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0768ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	TVC-100
最大測定値(mm)	1000	最小読取値(mm)	0.05
ジョウ長さ(mm)	150	本体幅	1230mm
本体高さ	238mm	奥行	15mm
最大許容誤差	±0.15mm	材質	ステンレス(シルバー仕上)
重量	2.5kg(本体のみ)	タイプ	アナログ
付属品	●PCケース	用途	外側、内側、段差、深さ測定に

基本性能を追求したスタンダードモデルです。

デプスバー:無

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

M型標準ノギスです。

バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい。

代替品

品番	EA725DC-100A
コメント	デジタルノギス



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.