

品番：EA725CJ-120

品名：200mm デジタルノギス



販売価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0766ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	GDCS-200
測定範囲(mm)	0~200	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	50	本体幅	286mm
本体高さ	90mm	奥行	17mm
最大誤差	±0.03mm	機能	データホールド、オートオフ(約20分)
電源	CR2032×1個	材質	ステンレス
重量	200g	付属品	●PCケース ●CR2032(テスト用)
用途	外側、内側、段差、深さ測定に	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

デプスパー付

荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。

別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

