

品番：EA725CJ-30

品名：300mm デジタルノギス(超硬付)



販売価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
カタログ価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/06 20:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0766ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	GDCS-300W
測定範囲(mm)	0~300	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	60	本体幅	400mm
本体高さ	102mm	奥行	18mm
最大誤差	±0.04mm	機能	測定面超硬チップ付、データホールド、オートオフ(約20分)、Bluetooth
電源	CR2032×1個	材質	本体:ステンレス 測定面:超硬チップ
重量	260g	付属品	●PCケース ●CR2032(テスト用)
用途	外側、内側、段差、深さ測定に	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

デプスバー付

★超硬チップ付きで荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。

別売のBluetoothBOX (EA725NS) を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.