


品番：EA725CR-150C

品名：150mm デジタルノギス(インサイド型)



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0767ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	GDCS-150IR
測定範囲(mm)	0~150	最小読取値(mm)	0.01
ジョウ長さ(mm)	40	本体幅	236mm
本体高さ	77mm	奥行	17mm
最大誤差	±0.03mm	機能	ホールド、オートオフ(約20分)、Bluetooth
材質	ステンレス	重量	165g
電源	CR2032×1個	付属品	●PCケース ●CR2032(テスト用)
用途	外側、内側、段差、深さ測定に	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

デプスバー付

細くなった内側測定用ジョウで、細溝の内側測定に最適。

別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.